

UNITRONIC® SENSOR M12Y-M12

M12 Y-Stecker gerade auf 2x M12 Buchse

Sensor-Aktor Leitung , Y-Steckverbinder 3-polig, Y-Stecker auf 2x Buchse M12, A-codiert, PUR halogenfrei, schleppkettentauglich



Wasserdicht



Power Chain



Platzbedarf



Maschinen- und Anlagenbau



Automatisierung

Nutzen

Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation

Platzersparnis durch kompakte Abmessungen

Schnelle und einfache Fehlerverfolgung

Produkteigenschaften

4-poliger M12Y-Steckverbinder auf

2x Buchse M8 (3-polig)

4-poliger M12Y-Steckverbinder auf

2x Buchse M12 (4-polig), Pin 2+4 gebrückt

Inklusive Kennzeichnungsträger

LABS frei

Schleppkettentauglich

UNITRONIC® SENSOR M12Y-M12

Aufbau

M12Y-M8: 3 x 0,25 mm²

M12Y-M12: 3 x 0,34 mm²

Aderfarben: bn, bu, bk

Außenmantel: PUR halogenfrei, schwarz

Technische Daten

Klassifikation:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001855

ETIM 5.0 Class-Description: Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel

Material:

Kontakt: CuSn

Kontaktfläche: Ni/Au

Rändel: Zinkdruckguss, vernickelt

Griffkörper: TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend

Schutzart:

IP65/IP67

Umgebungstemperatur (Betrieb):

Stecker/Buchse -25°C bis +90°C

Feste Verlegung -40°C bis +80°C

Bewegt -25°C bis +80°C

Kodierung:

A-Standard

Bemessungsstrom in A:

4 A

Hinweis

Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage. Kupferpreisaufschlag entfällt.

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

UL-Zertifizierungen sind dem Datenblatt zu entnehmen

**UNITRONIC® SENSOR M12Y-M12**

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Polzahl	Länge in m	LED	Bemessungsspannung in V
22260501	AB-C3-M12Y-0,3PUR-M12FS-B	3	0,3	nein	250
22260502	AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FS-B	3	0,6	nein	250
22260503	AB-C3-M12Y-1,0PUR-M12FS-B	3	1	nein	250
22260504	AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FS-B	3	2	nein	250
Gewinkelte Buchse					
22260505	AB-C3-M12Y-0,3PUR-M12FA-B	3	0,3	nein	250
22260506	AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FA-B	3	0,6	nein	250
22260507	AB-C3-M12Y-1,0PUR-M12FA-B	3	1	nein	250
22260508	AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FA-B	3	2	nein	250
Gewinkelte Buchse mit LEDs					
22260509	AB-C3-M12Y-0,3PUR-M12FA-2L-B	3	0,3	2 LEDs	24
22260510	AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FA-2L-B	3	0,6	2 LEDs	24
22260511	AB-C3-M12Y-1,0PUR-M12FA-2L-B	3	1	2 LEDs	24
22260512	AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FA-2L-B	3	2	2 LEDs	24

Letzte Änderung (21.09.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16