

Durch das Herstellverfahren bedingte Geometrieaenderungen (Anspritzung, Auswerfermarkierungen, etc.) zulaessig. Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen. / The manufacturing-related geometry changes (injection point, ejectors marks, etc.) allowed. Design of the details are left to suppliers discretion.

Revision level Indice Aenderungsstand		Revision Record Désignation Beschreibung der Aenderung	Changed Modifié Geaendert	Date Datum	Approved Approuvé Geprueft	Date Datum
Drawing Dessin Zeichnung	Part Pièce Solid					
1	1	Dimensions updated	I. Langeloh	18.04.17	S. Wulf	18.04.17

Intended For Welded Screw Ø
Pour Goujon Soudé à Filets Couchés Ø
Aufnahme fuer Schweissbolzen Ø

-

Tensile Force (N)
Tenue au serrage (N)
Schlaufenhaltekraft (N)

-

Hole Size
Trou Ø
Loch Ø

-

Panel Thickness
Epaisseur Support
Blechdicke

-

Bundle Ø
Toron Ø
Buendel Ø



-

Material
Matière
Werkstoff

PA 6

Tolerances
Dimension without tolerances details to:
Tolérances
Cotes sans tolérances:
Toleranzen
Masse ohne Toleranzangaben nach:

PERFORMANCE SPECIFICATION
AUSFUEHRUNG SPEZIFIKATION



Alle Masze haben ausschliesslich informativen Charakter / All dimensions are for information purposes only

Artikelbezeichnung/ product type	Nennmass/ nominal size	Aussendurchmesser/ outer diameter ØD	Innendurchmesser/ inner diameter Ød	Biegeradius/ bend radius min. R	Projektnr./ project no.
HG-DC11	10	11,5	5,7	70	GPN 09-0282
HG-DC13	13	12,9	7,9	75	GPN 09-0283
HG-DC16	16	16,2	10,0	100	GPN 09-0284
HG-DC21	21	21,0	13,7	120	GPN 09-0285
HG-DC28	28	28,4	19,8	170	GPN 09-0286
HG-DC34	34	34,2	25,0	180	GPN 09-0287
HG-DC42	42	43,5	32,3	200	GPN 09-0288
HG-DC54	54	53,3	44,0	240	GPN 09-0289

Ausdruck nur zur Information / Printed copy for information only

The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANN TYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANN TYTON. La propriété de ce plan est réservée à la société HELLERMANN TYTON. Il est distribué à condition qu'il ne soit pas reproduit, communiqué ou révélé à une tierce partie, soit complètement ou en partie, sans le consentement de la société HELLERMANN TYTON. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.	Drawn Dessiné Par Gezeichnet	Mueller	29.09.09	Scale Echelle Maszstab	·/·	Project Number Numéro de projet Projektnummer	siehe Tabelle/ see table	
	Approved Approuvé Par Geprueft	Schiwek	29.09.09	Title Titre Benennung	Wellrohr HG-DC... Convoluted tubing HG-DC...			
	HellermannTyton			Drawing-No Plan-No Zeichnungs-Nr	09-0282-001-CSG		Format D.Size	A3
	<u>Manchester</u>	Telephone: +44 (0) 161 945 4181 Facsimile: +44 (0) 161 947 2228					Sheet Page Blatt	1 / 1
	<u>Trappes</u>	Téléphone: +33 (0) 1 30 13 80 00 Télécopie: +33 (0) 1 30 13 80 60						
	<u>Tornesch</u>	Telefon: +49 (0) 41 22 / 701 - 1 Telefax: +49 (0) 41 22 / 701 - 400						