

Änderungsstand / Revision level		Beschreibung der Änderung/ Revision Record	Geändert Changed	Datum Date	Geprüft Approved	Datum Date
Solid / part	Zeichnung / drawing					

Abbindefestigkeit [N] min./
Tensile strength [N] min.

80 N

Buendel Ø /Bundle Diameter

1,5 - 16 mm

Werkstoff / Material


PA 6.6

Toleranzen / Tolerances


Masse ohne Toleranzangaben nach
Dimension without tolerances
details to

DIW 16901 / 140

AUSFUEHRUNG / PERFORMANCE
SPECIFIKATION / SPEC.



CATIA
4.2.2



Gez. / Drawn

03.01.02

Mueller

Gepr. / Appr.

03.01.02

Suck

Masstab / Scale 2:1

Benennung / Title

Befestigungsbinder/Fixing tie
IT18FL

Zeichnungs-Nr./Drawing-No

14.1571

Format
D.Size A4

Blatt
Sheet

HellermannTyton
HellermannTyton GmbH

Grosser Moorweg 45, 25436 Tornesch
Telefon: 04122 / 701-1
Telefax: 04122 / 701-400

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser
Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres
Inhalts nicht gestattet, soweit nicht aus-
drücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen
verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte
für den Fall der Patenterteilung oder
Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

The copyright of this drawing is reserved
by HELLERMANN TYTON GMBH. It is issued
on condition that it is not reproduced,
copied or disclosed to a third party, either
wholly or in part, without the consent of
HELLERMANN TYTON GMBH.