



Änderungsstand / Revision level		Beschreibung der Änderung/ Revision Record	Geändert Changed	Datum Date	Geprüft Approved	Datum Date
Solid / part	Zeichnung / drawing					
	1	Farbe natur entfaellt; IT18R-N66 war IT18R-N66-NA und Text alle Farben hinzu.	Mueller	01.07.99	Suck	01.07.99



Nur zur Information,
wird vom Änderungsdienst
nicht erfaßt.
For information only,
not subject to alteration service.



Abbindefestigkeit [N] min./
Tensile strength [N] min.
80N min.

Buendel Ø /Bundle Diameter
max. 22 mm

Werkstoff / Material
PA 6.6
alle Farben / all colours


①

Toleranzen / Tolerances

Masse ohne Toleranzangaben nach
Dimension without tolerances
details to

AUSFUEHRUNG / PERFORMANCE
SPECIFIKATION / SPEC.

CAT1A
4.2.2



Gez. / Drawn

05.03.98

Juers

Gepr. / Appr.

05.03.98

Suck

Masstab / Scale 1:1

Benennung / Title

Kabelbinder/cable tie
IT18R-N66 ①

Zeichnungs-Nr./Drawing-No

14.1351

Format
D.Size A4

Blatt
Sheet

HellermannTyton
HellermannTyton GmbH

Grosser Moorweg 45, 25436 Tornesch
Telefon: 04122 / 701-1
Telefax: 04122 / 701-400

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser
Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres
Inhalts nicht gestattet, soweit nicht aus-
drücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen
verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte
für den Fall der Patenterteilung oder
Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

The copyright of this drawing is reserved
by HELLERMANN TYTON GMBH. It is issued
on condition that it is not reproduced,
copied or disclosed to a third party, either
wholly or in part, without the consent of
HELLERMANN TYTON GMBH.