




Revision level Indice Aenderungsstand		Revision Record Désignation Beschreibung der Aenderung	Changed Modifié Geaendert	Date Datum	Approved Approuvé Geprueft	Date Datum
Drawing Dessin Zeichnung	Part Pièce Solid					
1	-	informative Massangaben aktualisiert	Langeloh	27.02.13	Schiwek	27.02.13
2	-	informative Massangaben aktualisiert, Typ SC20-SM-PG16 hinzu	Langeloh	26.07.13	Villbrandt	26.07.13

Alle Masze haben ausschliesslich informativen Charakter/All dimensions are for information purposes only

Artikelbezeichnung/ Product type	Nom. Schlauch-Ø/ Nom. Conduit-Ø	Gewinde/Thread L	M	Lichte Weite/Bore N	O	SW / A/F P	SW / A/F R	Projektnr./ Project no.
SC10-SM-M12	10	M12x1.5	8	5.6	30.2	13	13	GPN 10-0256
SC12-SM-M16	12	M16x1.5	8	8.5	32.2	17	17	GPN 10-0257
SC16-SM-M16	16	M16x1.5	10	11.5	34.2	20	20	GPN 10-0258
SC16-SM-M20	16	M20x1.5	10	11.5	34.2	20	22	GPN 10-0259
SC20-SM-M20	20	M20x1.5	10	15.3	36.5	24	24	GPN 10-0260
SC25-SM-M25	25	M25x1.5	12	19.1	43.7	29	29	GPN 10-0261
SC32-SM-M32	32	M32x1.5	13	26.2	48.0	38	38	GPN 10-0262
SC40-SM-M40	40	M40x1.5	14	34.2	51.2	48	48	GPN 10-0263
SC50-SM-M50	50	M50x1.5	15	44.8	54.2	58	58	GPN 10-0264
SC63-SM-M63	63	M63x1.5	18	54.5	63.2	70	70	GPN 10-0265
SC10-SM-PG7	10	PG7	8	5.6	30.2	13	13	GPN 10-0266
SC12-SM-PG9	12	PG9	8	8.5	32.2	17	17	GPN 10-0267
SC16-SM-PG11	16	PG11	10	11.5	34.2	22	20	GPN 10-0268
SC20-SM-PG13	20	PG13.5	10	15.3	35.5	24	24	GPN 10-0269
SC20-SM-PG16	20	PG16	10	15.3	35.5	24	24	GPN 10-0270
SC25-SM-PG21	25	PG21	12	19.1	43.7	29	29	GPN 10-0271
SC32-SM-PG29	32	PG29	13	26.2	48.0	38	38	GPN 10-0272
SC40-SM-PG36	40	PG36	14	34.2	51.2	48	48	GPN 10-0273
SC50-SM-PG42	50	PG42	15	44.8	54.2	58	58	GPN 10-0274

Material
Matière
Werkstoff

Messing, vernickelt/
Brass, nickel plate

Tolerances
Dimension without tolerances
details to:
Tolérances
Cotes sans tolérances:
Toleranzen
Masse ohne
Toleranzangaben nach:

PERFORMANCE
SPECIFICATION
AUSFUEHRUNG
SPEZIFIKATION

Ausdruck nur zur Information /
Printed copy for information only

The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANN TYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANN TYTON.

La propriété de ce plan est réservée à la société HELLERMANN TYTON. Il est distribué à condition qu'il ne soit pas reproduit, communiqué ou révélé à une tierce partie, soit complètement ou en partie, sans le consentement de la société HELLERMANN TYTON.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Drawn
Dessiné Par
Gezeichnet

Langeloh

07.04.10

Approved
Approuvé Par
Geprueft

Schiwek

07.04.10

HellermannTyton

Manchester

Telephone: +44 (0) 161 945 4181
Facsimile: +44 (0) 161 947 2228

Trappes

Téléphone: +33 (0) 1 30 13 80 00
Télécopie: +33 (0) 1 30 13 80 60

Tornesch

Telefon: +49 (0) 41 22 / 701 - 1
Telefax: +49 (0) 41 22 / 701 - 400

Scale
Echelle
Maszstab

·/·

Project Number
Numéro de projet
Projektnummer

Siehe Tabelle/
See table

Title
Titre
Benennung

SC....-SM-....

Verschraubung/Fitting

Drawing-No
Plan-No
Zeichnungs-Nr

10-0256-001-CSG

Format
D.Size

A3

Sheet
Page
Blatt

1 / 1