

SKINDICHT® BL-M

SKINDICHT® BL-M, Messing-Blindstopfen zum Verschluss bereits vorgefertigter Gewindebohrungen, Montage mit Schraubendreher







Temperaturbeständig



Sicherheit



Robust



Korrosionsbeständig

Nutzen

Zum Verschluss bereits vorgefertigter Gewindebohrungen Montage mit Schraubendreher

Anwendungsgebiete

Maschinen- und Apparatebau Elektromotorenbau

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423 Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444

Bemerkung

Zeichnung auf Anfrage



SKINDICHT® BL-M

Technische Daten

Klassifikation: ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Class-Description: Verschlussschraube

Auf Anfrage: Mit FKM O-Ring montiert

Material: Körper: Messing vernickelt

Seewasserbeständig

Schutzart: IP 54

IP 68 (mit O-Ring)

Temperaturbereich: mit O-Ring -30°C bis +100°C

ohne O-Ring -60°C bis +200°C

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

SKINDICHT® BL-M

Artikelnummer	Artikelbezeichnung / Größe	Außen Ø mm
SKINDICHT® BL-M		
52103100	M 12 x 1,5	14
52103110	M 16 x 1,5	18
52103120	M 20 x 1,5	22
52103130	M 25 x 1,5	28
52103140	M 32 x 1,5	35
52103150	M 40 x 1,5	44
52103160	M 50 x 1,5	54
52103170	M 63 x 1,5	70
SKINDICHT® BL-M mit O-Ring		
52103105	M 12 x 1,5	14
52103115	M 16 x 1,5	18
52103125	M 20 x 1,5	22
52103135	M 25 x 1,5	28
52103145	M 32 x 1,5	35
52103155	M 40 x 1,5	44
52103165	M 50 x 1,5	54
52103175	M 63 x 1,5	70
52103190	M 75 x 1,5	80