




PG1	PG2	Ø A	SW	C	D	E	Ø F	Artikel-Nr. Part no.
7	9	22	20	27	9	15,5	6	52025200
9	11	24	22	27	9	15,5	10	51731000
11	13,5	27	24	27	9	15,5	13	51731010
13,5	16	29	27	28	10	15,5	14	51731020
16	21	36	33	28	10	15,5	17	51731030
21	29	45	42	30	12	15,5	22	51731040
29	36	59	53	30	12	15,5	30	52025210
36	42	67	60	32	14	15,5	40	52025220
42	48	73	65	32	14	15,5	47	52025230

L. Nr. 169003

Toleranzen / tolerances: DIN 160901-140(B)				Werkstoff / material:			Oberfläche / surface		Gewicht / weight:		Volumen / volume:		Farbe / color: RAL		
				Bearb. edited	Datum / date 26.09.1995	Name / name Auner	Geprüft checked	Datum / date 16.04.2006	Name / name D. Müller		Maßangaben in dimension units mm				
Projektion / projection :				Maßstab / scale: 2:1 (PG9/11)			Benennung / name: SKINDICHT EKU PG DATEN U. MONTAGEBLATT SKINDICHT EKU PG TECHNICAL DATA SHEET								
01	510000000107			22.9.2015 maju2	30.09.2015 Charcenko		 U.I. Lapp GmbH		Zeichnungs-Nr. / drawing no: DM51731000DE_EN					Blatt sheet: 1/1	Dok. Art doc. type LDM
Ind. vs	Änderungs-Nr. change number			Datum / date		Ersatz für / substitute for: DM51731000DE_EN vs.00									
				Bearb./edited											Gepr./check.