LAPP GROUP	**DATENBLATT**	5550 6305
	SILVYN® FPAG-M	gültig ab : 25.04.2016

SILVYN® FPAG-M ist eine Schlauchverschraubung mit einem Schnellverschluss für eine sichere Montage. Die Demontage erfolgt mithilfe eines Schraubendrehers. Die Verschraubung ist passend für den Schlauch Typ SILVYN® FPAS und eignet sich für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und schutzisolierte Elektroinstallationen.

Material: PA 66

Eigenschaften:
Schnelle Montage
Vibrationsschutz
Für grob- und feinprofilierten Wellschläuche
Hohe mechanische Belastbarkeit

Temperaturbereich: -50°C bis +135°C

Farbe:
Grau
Schwarz (UV-Beständig)

Norm Referenz: **UL FILENUMBER E308201**

Bemerkung: Halogen-, Schwefel- und Phosphorfrei

Schutzart: IP 66

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmt Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.



Maßtabelle:

Artikel Nr.	Bezeichnung	NW	Gesamt Länge C mm	Gewinde Länge B mm	Innen Ø E mm	Außen Ø D mm	SW
Grau							
5550 6300	SILVYN® FPAG M12x1,5 GY	10	33	9	7,5	19	19
5550 6310	SILVYN® FPAG M16x1,5/1 GY	13	37	11	11	24	23
5550 6320	SILVYN® FPAG M16x1,5/2 GY	16	41	11	11	29	28
5550 6330	SILVYN® FPAG M20x1,5/1 GY	16	44	14	14,5	29	28
5550 6340	SILVYN® FPAG M20x1,5/2 GY	18	44	14	14,5	32	30
5550 7050	SILVYN® FPAG M20x1,5/3 GY	21	44	14	14,5	32	30
5550 6350	SILVYN® FPAG M25x1,5 GY	28	49	15	19,5	44	42
5550 6360	SILVYN® FPAG M32x1,5 GY	34	53	16	26,5	51	49
5550 6370	SILVYN® FPAG M40x1,5 GY	42	60	16	32,5	63	60
5550 6380	SILVYN® FPAG M50x1,5/1 GY	42	60	16	40,5	63	60
5550 6390	SILVYN® FPAG M50x1,5/2 GY	54	65	16	42	76	73
5550 6400	SILVYN® FPAG M63x1,5/1 GY	54	65	16	53	76	73
5550 6470	SILVYN® FPAG M63x1,5/2 GY	67	70	16	56	90	87
Schwarz							
5550 6305	SILVYN® FPAG M12x1,5 BK	10	33	9	7,5	19	19
5550 6315	SILVYN® FPAG M16x1,5/1 BK	13	37	11	11	24	23
5550 6325	SILVYN® FPAG M16x1,5/2 BK	16	41	11	11	29	28
5550 6335	SILVYN® FPAG M20x1,5/1 BK	16	44	14	14,5	29	28
5550 6345	SILVYN® FPAG M20x1,5/2 BK	18	44	14	14,5	32	30
5550 7055	SILVYN® FPAG M20x1,5/3 BK	21	44	14	14,5	32	30
5550 6355	SILVYN® FPAG M25x1,5 BK	28	49	15	19,5	44	42
5550 6365	SILVYN® FPAG M32x1,5 BK	34	53	16	26,5	51	49
5550 6375	SILVYN® FPAG M40x1,5 BK	42	60	16	32,5	63	60
5550 6385	SILVYN® FPAG M50x1,5/1 BK	42	60	16	40,5	63	60
5550 6395	SILVYN® FPAG M50x1,5/2 BK	54	65	16	42	76	73
5550 6405	SILVYN® FPAG M63x1,5/1 BK	54	65	16	53	76	73
5550 6475	SILVYN® FPAG M63x1,5/2 BK	67	70	16	56	90	87