

SILVYN® MPC-M

SILVYN® MPC-M - Schlauchverschraubung für die Verwendung mit SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT



UV-resistent



Temperaturbeständig



Robust



Optimale Zugentlastung



Ölresistent



Montagezeit



Mechanische Beständigkeit



Halogenfrei

Nutzen

Universell einsetzbar

Schnelle und einfache Montage

Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch:

SILVYN® EL/ELU/ELÖ/ELT/ELR (gewellte und glatte Schläuche)

SILVYN® MPC-M

Produkteigenschaften

Staubschutz

Feuchtigkeitsschutz

Gewährleistet hohe Zugfestigkeit und mechanischen Schutz

Norm-Referenzen / Zulassungen

UL FILENUMBER E308201

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde

6-kant Zwischenstutzen mit integrierter Schlauchaufnahme

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001178

ETIM 5.0 Class-Description: Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung

Klassifikation ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001178

ETIM 6.0 Class-Description: Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung

Zertifizierungen:

IEC EN 61386-23

Lieferfarbe:

Schwarz, RAL 9005, UV-beständig
Grau, RAL 7001

Material:

PA66
Halogenfrei

Schutzart:

IP 65 mit gewellten Schläuchen
IP 67 + IP 68 (2 bar) mit glatten Schläuchen

Temperaturbereich:

-40°C bis +120°C

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

SILVYN® MPC-M

Artikelnummer	Metrische Größe	Lichte Weite mm	Passend zu SILVYN® SI	Passend zu SILVYN® SP/SP-PU	Passend zu SILVYN® EL/ELU/ELÖ/ELT/ELR
SILVYN® MPC-M schwarz					
55502460	16 x 1,5/1	9	11 x 14	-	13
55502461	16 x 1,5/2	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502462	20 x 1,5/1	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502463	20 x 1,5/2	14,5	-	16 x 20	20
55502464	25 x 1,5	19	-	22 x 27	25
55502465	32 x 1,5/1	24,5	-	-	30
55502469	32 x 1,5/2	24,5	-	-	32
55502466	40 x 1,5	33	-	-	40
55502467	50 x 1,5	39	-	-	50
55502468	63 x 1,5	48	-	49 x 56	63
SILVYN® MPC-M grau					
55502441	16 x 1,5/1	9	11 x 14	-	13
55502442	16 x 1,5/2	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502443	20 x 1,5/1	10,5	13 x 16	12 x 16	16
55502444	20 x 1,5/2	14,5	-	16 x 20	20
55502445	25 x 1,5	19	-	22 x 27	25
55502446	32 x 1,5/1	24,5	-	-	30
55502447	32 x 1,5/2	24,5	-	-	32
55502448	40 x 1,5	33	-	-	40
55502449	50 x 1,5	39	-	-	50
55502439	63 x 1,5	48	-	49 x 56	63