

Flexiarapid 125x1,6x22,23 Inox, TF 41 (616182000)

Bestell-Nr. 616182000

EAN 4007430441676



Abbildung stellvertretend

- Dünne Hochleistungsscheibe speziell für rostfreie, dünnwandige Materialien wie z. B. Rohre, Bleche, Profile, Drähte
- Härte: hart
- Sehr hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden
- Geringer Materialverbrauch, kraftsparend, geringe Maschinenbelastung
- Eisen-, schwefel- und chlorfrei ($\text{Fe} + \text{S} + \text{Cl} \leq 0,1 \%$)
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
- A 60-R bei 1 mm Stärke; A 46-R bei 1,6 mm Stärke; A 30-R bei 1,9 mm Stärke

Technische Werte

Kennwerte

Qualitätsklasse	A 46-R
Durchmesser x Dicke x Bohrung	125 x 1.6 x 22.23 mm
Ausführung	gerade
Max. Drehzahl	12200 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 25