

Novoflex 125x6,0x22,23 Stahl, SF 27 (616462000)

Bestell-Nr. 616462000

EAN 4007430434029



Abbildung stellvertretend

- Qualität Novoflex: leistungsstarke Einstiegsklasse
- Härte: mittelhart
- Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung
- Gute Abtragsleistung bei guter Standzeit
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Technische Werte

Kennwerte

Qualitätsklasse	A 24
Durchmesser x Dicke x Bohrung	125 x 6 x 22.23 mm
Ausführung	gekröpft
Max. Drehzahl	12200 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 25