

Beton-Bohrerkassette classic, 5-teilig (627180000)

Bestell-Nr. 627180000

EAN 4007430444301



Abbildung stellvertretend

- Betonbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen nach DIN 8039, gefräste Winkelnut, gerader Spiraleinlauf, lange Lebensdauer, hitzebeständig, Hartmetallplatte 130°, negative Fase, robuste Ausführung
- Oberfläche: kugelgestrahlt
- Geeignet zum Bohren in Beton, Mauerwerk, Naturstein
- Betonbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen nach DIN 8039, gefräste Winkelnut, gerader Spiraleinlauf, lange Lebensdauer, hitzebeständig, Hartmetallplatte 130°, negative Fase, robuste Ausführung, Oberfläche: kugelgestrahlt, Geeignet zum Bohren in Beton, Mauerwerk, Naturstein
- 5-teilig, in Kunststoffkassette: Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm