

HSS-G-Bohrerkassette, "SP", 19-teilig (627153000)

Bestell-Nr. 627153000

EAN 4007430175830



Abbildung stellvertretend

- HSS-G Metallbohrer, geschliffene Ausführung, zylindrisch, DIN 338, Typ N, 135° Kreuzanschliff, Oberfläche blank, 19-teilig, in Metallkassette
- Ø 1 - 10 x 0,5 mm; Geeignet für Bohrungen in Stahl und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, NE-Metalle, Kunststoffe; Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit