

HSS-TiN-Bohrerkassette, "SP", 19-teilig (627156000)

Bestell-Nr. 627156000

EAN 4007430175854



Abbildung stellvertretend

- HSS-TiN Metallbohrer, titannitridbeschichtete Ausführung, geschliffen, zylindrisch, Typ N, 135° Kreuzanschliff, Oberfläche goldfarben, in Metallkassette. □
- Ø 1- 10 x 0,5 mm; Geeignet für Bohrungen in Stahl und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, NE-Metalle, Kunststoffe; Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit. Nicht geeignet für Aluminium.