

SDS-plus Pro 4 / 13,0 x 260 mm (631848000)

Bestell-Nr. 631848000

EAN 4007430075697



Abbildung stellvertretend

- Höchste Bohrgeschwindigkeit durch Reduzierung der Reibung und verbesserte Schlagübertragung durch spezielle Schneidengeometrie auf dem meißelförmigen Bohrkopf
- Stabile und langlebige Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren
- Power Breakers verursachen Mikrorisse im Material für spürbar schnelleren Bohrfortschritt
- Vergrößerte Armierungsphasen verringern die Wahrscheinlichkeit des Verhakens bei Armierungstreffern
- Großvolumige 2-spiralige Wendelgeometrie mit Kernverstärkung für schnelle Förderung des Bohrmehls und maximale Bruchsicherheit
- Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein, Granit

Technische Werte

Kennwerte

Durchmesser	13 mm
Arbeitslänge	210 mm
Gesamtlänge	260 mm
Verkaufseinheit	1