



Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Produktname	Spacial CRN
Anwendung Wert	Mehrzweck
Kategorie Wert	Kompaktgehäuse
Gehäuse-Nennhöhe	300 mm
Gehäuse-Nennbreite	250 mm
Gehäuse-Nenntiefe	200 mm
Installationszubehörtyp	Wandmontage
Verteileraufbau	Schliessung 1 Tür 1 Gehäuse 1 Kabeleinführungsplatte 1
Türtyp	Volltüren
Beschreibung der Montageplatte	Ohne Montageplatte

Zusatzmerkmale

Gehäusetyp	Seiten bestehen aus einfach gefalztem Abschnitt Gegengeschweißt mit Doppelprofil, das geschützten, abgedichteten Bereich bildet
Anzahl Türen	1 Vorderseite
Türöffnung	Reversibel 120 °
Schlosstyp	3 mm-Doppelschienenverriegelung
Typ der Durchführungsplatte	Standard
Zugänglichkeit für Betrieb	Front
Abnehmbare Teile	Tür durch Scharniere Kabeleinführungsplatte mit Schrauben
Material	Stahl für Gehäuse
Oberflächenfinish	Epoxy-Polyesterpulver
Farbe	Grau RAL 7035

Normen	IEC 62208
Produktzertifizierungen	CUL UL
Produktgewicht	4,34 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP66 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK10 entspricht IEC 62262

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 0810 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung  Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar  Produktumweltprofil
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------