



### Hauptmerkmale

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                   | Spacial                                                                 |
| Produktname                | Spacial SBM                                                             |
| Geräteanwendung            | Mehrzweck                                                               |
| Kategorie Wert             | Industriegehäuse                                                        |
| Kurzbezeichnung des Geräts | SBM                                                                     |
| Gehäusetyp                 | Flachgehäuse                                                            |
| Gehäuse-Nennhöhe           | 200 mm                                                                  |
| Gehäuse-Nennbreite         | 600 mm                                                                  |
| Gehäuse-Nenntiefe          | 120 mm                                                                  |
| Schränkmontage             | Wandmontage                                                             |
| Verteileraufbau            | 6x Abdeckschraube<br>1x Gehäuse<br>1x Abdeckung                         |
| Gehäusetyp                 | Einteiliges Gehäuse, gefalzt und geschweißt                             |
| Typ der Frontabdeckung     | Einfache Tür                                                            |
| Befestigung der Abdeckung  | Halbkopfmetschraube                                                     |
| Schlosstyp                 | Abgedichteter Außenbereich : PZ2 Schraubendreher unverlierbare Schraube |
| Abnehmbare Teile           | Cover, durch unverlierbare Schrauben                                    |

### Zusatzmerkmale

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Material                | Stahlblech            |
| Oberflächenfinish       | Polyesterpulver       |
| Farbe                   | Grau ( RAL 7035 )     |
| Normen                  | IEC 62208             |
| Produktzertifizierungen | BV<br>DNV<br>GL<br>LR |

UL

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Schutzart (IP)                   | IP66 IEC 60529            |
| Schutzart (IK)                   | IK10 entspricht IEC 62262 |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -35-60 °C                 |
| Betriebstemperatur               | -35-80 °C                 |
| Produktgewicht                   | 5.108 kg                  |

## Nachhaltigkeit

|                                |                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grad der Umweltverträglichkeit | Green-Premium-Produkt                                                                                                                                                                                        |
| ROHS                           | Konform - seit 1241 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung<br> <a href="#">Schneider-Electric-Konformitätserklärung</a> |
| REACH                          | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert<br><a href="#">Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert</a>                             |
| Umgebungsbedingungen Produkt   | Verfügbar                                                                                                                                                                                                    |
| Entsorgungshinweise            | Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich                                                                                                                                                         |

## Vertragliche Gewährleistung

|         |           |
|---------|-----------|
| Periode | 18 Monate |
|---------|-----------|