

goodram

essential

UME2

USB 2.0

FLASH DRIVE

Główne cechy

Nowoczesne podejście do klasycznego designu

Intensywność kolorów obudowy

Zatyczka z wypukłym antypoślizgowym wzorem

Dostępne pojemności: 8, 16, 32, 64, 128 GB

Wieczysta gwarancja



UME2 to klasyczny design, przełamany intensywnością kolorów obudowy. Zatyczka z wypukłym antypoślizgowym wzorem ułatwia otwarcie USB w każdej sytuacji. Po zdjęciu zatyczki można ją nałożyć na drugi koniec obudowy – daje to pewność, że się nie zgubi. Idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy lubią mieć pamięci USB zawsze przy sobie, jest perforacja umożliwiająca przypięcie zawieszki.

Pamięć UME2 dostępna jest w pojemnościach od 8 GB do 128 GB. Użyte komponenty pozwalają uzyskać prędkości odczytu do 20 MB/s i zapisu do 5 MB/s. Podobnie jak wszystkie inne pamięci USB marki GOODRAM, UME2 objęty jest dożywotnią gwarancją producenta.

Parametry

Dostępne pojemności	8, 16, 32, 64, 128 GB
Interfejs	USB 2.0
Prędkość pracy	Odczyt: do 20 MB/s Zapis: od 5 MB/s
Wymiary	51,0 x 21,0 x 9,6 mm
Wymiary opakowania	103 mm x 123 mm
Waga	9 g
Temperatura pracy	0 do +70°C (zalecana)
Temperatura przechowywania	-25 do +85°C (zalecana)
Kompatybilność z systemami operacyjnymi	Windows 2000 SP4 i nowsze MacOS 10.5.x i nowsze Linux v.2.6.x i nowsze

Dane logistyczne

Produkt	MOQ	P/N	EAN
8 GB UME2 WHITE USB 2.0	20	UME2-0080W0R11	5908267935637
16 GB UME2 WHITE USB 2.0	20	UME2-0160W0R11	5908267935651
32 GB UME2 WHITE USB 2.0	20	UME2-0320W0R11	5908267935675
64 GB UME2 WHITE USB 2.0	20	UME2-0640W0R11	5908267935699
128 GB UME2 WHITE USB 2.0	20	UME2-1280W0R11	5908267935712
8 GB UME2 YELLOW USB 2.0	20	UME2-0080Y0R11	5908267935644
16 GB UME2 YELLOW USB 2.0	20	UME2-0160Y0R11	5908267935668
32 GB UME2 YELLOW USB 2.0	20	UME2-0320Y0R11	5908267935682



essential

64 GB UME2 YELLOW USB 2.0	20	UME2-0640Y0R11	5908267935705
128 GB UME2 YELLOW USB 2.0	20	UME2-1280Y0R11	5908267935729