

W 11-125 Quick (603623000) Szlifierki kątowe karton

Nr kat. 603623000

EAN 4061792176300



Zdjęcie zastępcze



- Komfort pracy większy niż kiedykolwiek wcześniej: kompaktowa szlifierka kąтова z najmniejszym obwodem rękojeści w swojej klasie mocy gwarantuje perfekcyjną ergonomię
- Dłuższa żywotność, większa siła: silnik Metabo Marathon z opatentowaną ochroną przed przenikaniem pyłu, wyższą o 20% odpornością na przeciążanie i momentem obrotowym większym o 50%
- System Metabo M-Quick umożliwia szybką wymianę tarcz bez użycia narzędzi – wystarczy nacisnąć przycisk
- Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie
- Mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: w przypadku zablokowania tarczy minimalizuje zjawisko odrzutu do najniższego poziomu na rynku, zapewniając maksymalną ochronę użytkownika możliwość szybkiego wznowienia pracy
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem po przerwie w dopływie prądu
- Obudowa przekładni montowana z możliwością obrotu co 90° dla osób leworęcznych lub do cięcia
- Szczotki powodujące automatyczne wyłączenie w przypadku nadmiernego zużycia chronią silnik

Dane techniczne

Parametry

Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm
Moc znamionowa	1100 W
Moc oddawana	700 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	11000 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	7500 /min
Moment obrotowy	3.2 Nm
Gwint wrzeciona	M 14
Ciężar bez kabla	2.3 kg
Długość kabla	4 m

Wibracje

Szlifowanie powierzchni	5.8 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²
Szlifowanie arkuszem szlifierskim	2.6 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku	93 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	104 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K	3 dB(A)

Zakres dostawy

Osłona
Kołnierz podporowy
Nakrętka mocująca M-Quick
Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT)