





5		6		7		8	
△の数	訂正記事	担当	年月日	△の数	訂正記事	担当	年月日
△			.	△			.
△			.	△			.
△			.	△			.



注 1. 適合手動圧着工具
 RP13-TC-11(18-20) (CL150-0024-3) AWG No. 18, 20 用
 RP13-TC-11(22) (CL150-0025-6) AWG No. 22 用

2. 適合端子引拔工具
 RP13-PC-TP (CL150-0021-5)

③ 適合電線識別表示マ-7 (AWG No. 18 ~ 22 用)

部番		材質		処	理	備	考	部番	材	質	処	理	備	考
1りん青銅銀めっき(1バツ7 100本)														
		寸法		区分	公差	製図		担当	検図	査閱	承認	出図		
		一般		6以下	±0.3							製品名 RP13-PC-112		
		6をこえ18以下		±0.5										
		18をこえ50以下		±0.7										
		50をこえ125以下		±1										
		公差		125をこえ250以下	±1.3	図名		承認						
旧CL	-	-	-	度	±1									
図番	ADC3-09899				角	尺 度 単 位 10 / mm								
旧CL	-	-	-	図番	製品名 CL113 -0178 -7-									
旧CL	-	-	-	図番	製品名 DC3-									