



Schemazeichnung mit Hauptabmessungen/Drawing with principal dimensions




Anschlusschema/Scheme:



Elektrische Daten/Electrical Data:

prim: 2x115V 50-60Hz 1-3/8-10  
sek: 12V 12V 15VA 12-14  
sekl: 12V 15VA 17-19  
Temp.-Klasse/class: to 70°C/B  
nicht kurzschlussfest/non short-circuit-proof

Raster/Grid:  
Ansicht: Stiftseite/View: pinside  
Kennzeichnung/Identification:  
Tampondruck/Pod printing



⑩ prim 2x115V 50-60Hz 1-3/8-10  
BV UI 396 0079  
HAHN  
nicht begradigbar  
to 70°C/B  
⑪ sek 2x12V 2x15VA 12-14/17-19  
Extern: 2x 1.25AT  
⑫

Unsere Bauteile werden mit einem Data Code (KW: KW/JJ) versehen/Our components are provided with a Data Code (KW: cw/yy)

|                                                                                                                                                  |            |                        |                  |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------------|------|
|                                                                                                                                                  |            |                        |                  |      |
|                                                                                                                                                  |            |                        |                  |      |
|                                                                                                                                                  |            |                        |                  |      |
| 01                                                                                                                                               | 18.05.2020 | geändert auf max. Maße | pbl              |      |
|                                                               |            |                        |                  |      |
| <b>HAHN GmbH &amp; Co. KG</b>                                                                                                                    |            |                        |                  |      |
| Transformator                                                                                                                                    |            |                        | BV UI 396 0079   |      |
| Maße ohne Toleranzangabe ±0,3/Dimensions without tolerances ±0,3mm<br>Unterliegt nicht dem Änderungsdienst/is not liable to the changing service |            |                        |                  |      |
| Erstellt:                                                                                                                                        | 29.07.2003 | Jedlinski              | Kunde            |      |
| Geprüft:                                                                                                                                         | 29.07.2003 | Krätschmer             | Ort:             |      |
| Maßstab:                                                                                                                                         | 1:1        |                        | Z.Nr.:           | 3201 |
| Typ:                                                                                                                                             | UI 39/21   | -VE-                   | Projekt/Nr.-Nr.: |      |
| F:\QW\CAD\TRAFO-UI\verg\UI-39\396\BV-UI-396-0079-Serie                                                                                           |            |                        |                  |      |