



TYP	ZUGM-4	ZUGM-4PE
Numer katalogowy	A11-422P	A11-422Z
Kolor	żółty-1 biały-2 czarny-3 zielony-5 niebieski-6 czerwony-7 szary-8	
Norma	IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1
Przekrój znamionowy	4mm ²	4mm ²
Przyłączalność znamionowa: drut / linka	0,5...6mm ² / 0,5...4mm ²	0,5...6mm ² / 0,5...4mm ²
Napięcie znamionowe izolacji	400V	400V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane	6kV	6kV
Prąd znamionowy ciągły	32A	-
Moment skręcający dla zacisków	0,5Nm	0,5Nm
Długość odizolowania	8mm	8mm
Szerokość	6,2mm	7,4mm
Materiał izolacyjny	poliamid V0	poliamid V0
Temperatura otoczenia	-25...+125°C	-25...+125°C
Masa	6g	8,8g
Opakowanie	20szt.	20szt.

Wypożyczenie i akcesoria

WYPOSAŻENIE	ZUGM-4	ZUGM-4PE
Listwy montażowe	TS15-P, TS15/AI	TS35-P
Trzymacze	KU-15	KU-15
Płytki skrajna	PSM-1	-
Zwieracze	FBS-2-6	-
Oznaczniki	DK/Z-5	DK/Z-5, DK/Z-6