




DIN 7981 C

~ISO 7049

450 HV

Norme abrogée



BN 994

Vis à tôle à tête cylindrique bombée

avec empreinte cruciforme Phillips forme H et à bout pointu forme C

Acier cémenté trempé 450 HV

zingué-bleu

- ~UNI 6954 AB
- ~ČSN 021235



ISO 4042

Éléments d'assemblage trempés et revenus ≥ 360 HV ainsi que les éléments d'assemblage cémentés, trempés et revenus avec revêtements galvaniques: risque de fragilisation par l'hydrogène! D'autres indications sur les risques résiduels se trouvent dans l'introduction.



[3D Cadenas](#)

Article#	d ₁	d ₂ max.	k max.		m~	L
1376004	ST 2,2	4,2	1,8	1	2,6	4,5
1376012						6,5
1376020						9,5
1376039						13
1669672						16
1136569	ST 2,9	5,6	2,2	1	3	4,5
1376047						6,5
1376063						9,5
1376071						13
1376098						16
1376101						19
1376128						22
1376136						25
1136577						32
1136585						38
1376144	ST 3,5	6,9	2,6	2	4,2	6,5
1376160						9,5
1376179						13
1376187						16
1376195						19
1376209						22
1376217						25
1376225						32
1376233						38
5504175	(ST 3,9)	7,5	2,8	2	4,4	6,5
1376241						9,5
1376268						13

Article#	d ₁	d ₂ max.	k max.		m~	L
1376276	(ST 3,9)	7,5	2,8	2	4,4	16
1376284						19
1376292						22
1376306						25
1136593						32
1136607						38
1136615						45
5504178						50
5504180	ST 4,2	8,2	3,05	2	4,6	6,5
1376314						9,5
1376322						13
1376330						16
1376349						19
1376357						22
1376365						25
1376373						32
1376381						38
1376403						45
1376411						50
5521266						60
1376438	ST 4,8	9,5	3,55	2	5	9,5
1376446						13
1376454						16
1376462						19
1376470						22
1376489						25
1376497						32
1376500						38
1376519						45
1376527						50
1669680						60
1376535	ST 5,5	10,8	3,95	3	6,5	13
1376543						16
1376551						19
1376578						22
1376586						25
1376594						32
1376608						38
1669699						45
1669702						50
3059808						60

Article#	d ₁	d ₂ max.	k max.		m~	L
1376616	ST 6,3	12,5	4,55	3	7,1	13
1376624						16
1376632						19
1376640						22
1376659						25
1376667						32
1376675						38
1669710						45
1669729						50
3059809						60