



BN 20002

Linsenschrauben «Freedriv»

mit Innensechsrund und Schlitz

Stahl einsatzgehärtet

verzinkt-blau



ISO 4042

Vergütete Verbindungselemente ≥ 360 HV und einsatzgehärtete, angelassene Verbindungselemente mit galvanischen Überzügen: Wasserstoffversprödungsgefahr! Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie in der Einleitung.

Article#	Nenn-Ø	d ₁	d ₂ max.	k max.	n max.		A~	t min.	t max.	L
3148566	2,2	2,2	4	1,6	0,6	X6	1,75	0,63	0,77	6
3148567										8
3148568										10
3148569										12
3148570										14
3148572	2,5	2,5	5	2,1	0,7	X8	2,4	0,91	1,04	6
3148573										8
3148574										10
3148575										12
3148576										14
3148577										16
3148579	3	3	5,6	2,4	0,8	X10	2,8	1,01	1,27	8
3148580										10
3148581										12
3148583										14
3148584										16
3148585										20
3148586										25
3148588	3,5	3,5	7	2,6	1	X15	3,35	1,07	1,33	8
3148589										10
3148590										12
3148591										14
3148593										16
3148594										20
3148595										25

Article#	Nenn-ø	d ₁	d ₂ max.	k max.	n max.		A~	t min.	t max.	L
3148596	4	4	8	3,1	1,2	X20	3,95	1,27	1,66	8
3148597										10
3148598										12
3148599										14
3148600										16
3148601										20
3148602										25
3148603	5	5	9,5	3,7	1,2	X25	4,5	1,52	1,91	12
3148604										14
3148605										16
3148606										20
3148607										25