




DIN 7982 C

~ISO 7050

450 HV

Norm zurückgezogen



BN 14066

Senk-Blechsrauben

mit Kreuzschlitz Pozidriv Form Z und Spitze Form C

Stahl einsatzgehärtet 450 HV

verzinkt-blau

- ~UNI 6955 AB
- ~ČSN 021237



ISO 4042

Vergütete Verbindungselemente ≥ 360 HV und einsatzgehärtete, angelassene Verbindungselemente mit galvanischen Überzügen: Wasserstoffversprödungsgefahr! Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie in der Einleitung.



[3D Cadenas](#)



Senkung nach entsprechender Norm auslegen!

Article#	d ₁	d ₂ max.	k~		m~	L
2098245	ST 2,2	4,3	1,3	1	2,4	4,5
2098253						6,5
2098261						9,5
2098288						13
2098296						16
2098318	ST 2,9	5,5	1,7	1	2,8	6,5
5000416						8
2098326						9,5
2098334						13
2098342						16
2098350						19
2098369						25
8152381	ST 3,5	6,8	2,1	2	4	6,5
2098377						9,5
2098385						13
2098393						16
2098407						19
2098415						25
2098423						32
2098431						38
2105721	(ST 3,9)	7,5	2,3	2	4,2	9,5
2105748						13
2105756						16
2105764						19
2105772						25
2105780						32

Article#	d ₁	d ₂ max.	k~		m~	L
2105799	(ST 3,9)	7,5	2,3	2	4,2	38
2098458	ST 4,2	8,1	2,5	2	4,4	9,5
2098466						13
2098474						16
2098482						19
8194734						22
2098490						25
2098504						32
2098512						38
2098520						45
2098539						50
2098547	ST 4,8	9,5	3	2	5	13
2098555						16
2098563						19
2098571						25
2098598						32
2098601						38
2098628						45
2098636						50
2098644	ST 5,5	10,8	3,4	3	6,3	13
2098652						16
2098660						19
2098679						25
2098687						32
2098695						38
2098709						45
2098717						50
2098725	ST 6,3	12,4	3,8	3	7	13
2098733						16
2098741						19
2098768						25
2098776						32
2098784						38
2098792						45
2098806						50