



BN 1023

Linsen-Schneidschrauben Typ 2

mit metrischem Gewinde und Kreuzschlitz Phillips Form H

Stahl einsatzgehärtet 450 HV

verzinkt-blau



ISO 4042

Vergütete Verbindungselemente ≥ 360 HV und einsatzgehärtete, angelassene Verbindungselemente mit galvanischen Überzügen: Wasserstoffversprödungsgefahr! Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie in der Einleitung.



[3D Cadenas](#)

Loch-Ø: Annäherungswerte; die endgültigen Loch-Ø sind durch Versuche zu ermitteln.

Article#	Customer Article#	d ₁	d ₂ max.	k		m~	 - Ø	L
1382837		M3	6	2,4	1	3,1	2,7	8
1382845								10
1382853								16
1382861		M4	8	3,1	2	4,6	3,6	8
1382888								10
1382896								12
1382918		M5	10	3,8	2	5,3	4,5	10
1136631								12
1382926								16