

**BN 1017****Zylinder-Schneidschrauben Typ 2**

mit metrischem Gewinde und Schlitz

Stahl einsatzgehärtet 450 HV

verzinkt-blau



ISO 4042

Vergütete Verbindungselemente ≥ 360 HV und einsatzgehärtete, angelassene Verbindungselemente mit galvanischen Überzügen: Wasserstoffversprödungsgefahr! Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie in der Einleitung.

[3D Cadenas](#)

Loch-Ø: Annäherungswerte; die endgültigen Loch-Ø sind durch Versuche zu ermitteln.

Article#	d ₁	d ₂ max.	k	n	t min.	Ø - Ø	L
1381679	M3	5,5	2	0,8	0,85	2,7	6
1381776	M4	7	2,6	1,2	1,1	3,6	8
1381784							10
1381806							16
1381881	M5	8,5	3,3	1,2	1,3	4,5	20