



EAN:	4013288026484	Abmessung:	45x6x6 mm
Teilenr:	05064155001	Gewicht:	7 g
Artikel-Nr:	867/12 TORX®	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Für Innen TORX® Schrauben
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- Gewindeanschluss M 5 (Wera Anschluss-Reihe 12)
- Passend für Böllhoff/Uniquick, Holz-Her, Weber
- Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze

Hochwertige Bits für Innen TORX® Schrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz. Gewindeanschluss M 5.

Weblink

https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_torx_schrauben_867_12__torx.html

Wera - 867/12 TORX®
05064155001 - 4013288026484

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bits für TORX® Schrauben

Gewindeanschluss M 5 (Wera Anschluss-Reihe 12)



Gewindeanschluss M 5 (Wera Anschluss-Reihe 12). Anschluss: Direkter Maschinenanschluss. Passend für: Böllhoff/Uniquick, Holz-Her, Weber.

Zähnharte Bits



Zähnharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

				
		mm	inch	mm
05064148001	TX 10	45	1 3/4	6,0
05064150001	TX 15	45	1 3/4	6,0
05064155001	TX 20	45	1 3/4	6,0
05064160001	TX 25	45	1 3/4	6,0

Weblink

https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_torx_schrauben_867_12__torx.html

Wera - 867/12 TORX®
 05064155001 - 4013288026484

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de