8100 SA/SC 2 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb und 1/2"-Antrieb, metrisch, 43-teilig

Zyklop Speed Knarre, 1/4"

EAN:	4013288126610	**Abmessung:**	365x310x70 mm
Teilenr:	05160785001	**Gewicht:**	5249 g
Artikel-Nr:	8100 SA/SC 2	**Ursprungsland:**	CZ
		Zolltarifnr.:	82041200

RAPIDAPTOR TECHNOLOGY

HEX-PLUS

5° FINE TOOTH

FLEXIBLE HEAD

RAPID SPIN SLEEVE

RAPIDAPTOR TECHNOLOGY

SPEED

UNLOCK

KRAFTFORM ERGONOMICS

TAKE IT EASY TOOL FINDER

PRESS TO UNLOCK

Weblink
https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_zyklop_speed_knarre_1_4_8100_sa_sc_2.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

- Vereinigt 5 Knarrentypen in einer Knarre
- Schwungmassenkonstruktion und griffige Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- 43-teiliges Sortiment im stabilen Metallkoffer
- Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel; Umschaltring (rechts, fest, links)
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

43-teiliges Zyklop-Set im stabilen Metallkoffer: Zyklop-Knarre mit 1/4"-Antrieb und Zyklop-Knarre mit 1/2"-Antrieb. Aufgrund der Feinverzahnung mit 72 Zähnen wird ein niedriger Rückholwinkel von 5° ermöglicht. Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Position verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes. In der 0°-Position ist die Knarre mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar. Die Schwungmassenkonstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die weicheren, "rutschfesten" Zonen ermöglichen die verlustfreie Übertragung hoher Kräfte. Für 1/4"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/4"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb, mit Kugelarretierung. Mit 21 Zyklop Nüssen, 2 Zyklop Verlängerungen mit Schnelldrehhülse, 1 Kraftform Bit-Handhalter mit Schnellwechselfutter, 16 Bits. Mit Werkzeugfinder "Take it easy": Farbkennzeichnung nach Größen.

Weblink
https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_zyklop_speed_knarre_1_4_8100_sa_sc_2.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8100 SA/SC 2 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb und 1/2"-Antrieb, metrisch, 43-teilig

Zyklop Speed Knarre, 1/4"

Satz-Inhalt:

8000 A
05003500001 1 x 1/4" x 152 mm

8784 A1
05003529001 1 x 1/4" x 1/4" x 37 mm

8000 C
05003600001 1 x 1/2" x 277 mm

8796 LC
05003643001 1 x 1/2" x 250 mm

800/4 Z
05059488001 1 x 1 x 5,5 x 89 mm

851/4 Z PH
05059760001 1 x PH 1 x 89 mm
05059775001 1 x PH 2 x 89 mm
05059795001 1 x PH 3 x 89 mm

867/4 Z TORX® BO
05060050001 1 x TX 10 x 89 mm
05060051001 1 x TX 15 x 89 mm
05060052001 1 x TX 20 x 89 mm
05060053001 1 x TX 25 x 89 mm
05060054001 1 x TX 30 x 89 mm



8790 HMA
05003501001 1 x 4 x 23 mm
05003502001 1 x 4,5 x 23 mm
05003503001 1 x 5 x 23 mm
05003504001 1 x 5,5 x 23 mm
05003505001 1 x 6 x 23 mm
05003506001 1 x 7 x 23 mm
05003507001 1 x 8 x 23 mm
05003508001 1 x 9 x 23 mm
05003509001 1 x 10 x 23 mm
05003511001 1 x 12 x 23 mm
05003512001 1 x 13 x 23 mm

8796 LA
05003531001 1 x 1/4" x 150 mm

8790 HMC
05003604001 1 x 13 x 37 mm
05003605001 1 x 14 x 37 mm
05003606001 1 x 15 x 37 mm
05003607001 1 x 16 x 37 mm
05003608001 1 x 17 x 37 mm
05003609001 1 x 18 x 37 mm
05003610001 1 x 19 x 37 mm
05003612001 1 x 21 x 37 mm
05003613001 1 x 22 x 37 mm
05003614001 1 x 24 x 37 mm

816 R
05051462001 1 x 1/4" x 119 mm

840/4 Z Hex-Plus
05059630001 1 x 3 x 89 mm
05059631001 1 x 4 x 89 mm
05059632001 1 x 5 x 89 mm
05059633001 1 x 6 x 89 mm

855/4 Z PZ
05060029001 1 x PZ 1 x 89 mm
05060035001 1 x PZ 2 x 89 mm
05060043001 1 x PZ 3 x 89 mm

Weblink
https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_zyklop_speed_knarre_1_4_8100_sa_sc_2.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Unglaublich schnelle Knarre Zyklop Speed mit schwenkbarem Knarrenkopf und 5 definierten Fixierungen

Zyklop „6 in 1“

1. Feinzahnknarre 2. Gelenkknarre 3. Abgewinkelte Knarre 4. Knarre mit Sicherheitsverriegelung 5. Kraftknarre 6. Schraubendreher

Frei schwenkbar

Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Fixierungsposition verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.

Schnelldreher

Die Zyklop Speed-Knarren sind echte Schnelldreher: Die Schwungmassen-Konstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Insbesondere dann, wenn durch ein zu leichtgängiges Gewinde die Knarre noch nicht greift.

Umschaltbar

Alle Zyklop Speed-Knarren sind über das Rändelrad in jeder Position schnell und leicht für Rechts-/Linksgang umschaltbar. Keine umständliche Handhabung, kein Zeitverlust!

Niedriger Rückschwenkwinkel

Die mit 72 Zähnen feinverzahnten Umschaltknarren haben einen niedrigen Rückschwenkwinkel von nur 5°. Der kleine Hub ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten in allen Einbaulagen.

Schraubendreher

In der 0°-Position sind die Knarren mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar.

Zweifarbige Schaumstoffeinlage



Die Aufbewahrungsboxen für die Zyklop Speed-Knarrensätze. Die zweifarbige Schaumstoffeinlage macht das Wieder-Einsortieren schnell und sicher – fehlende Werkzeuge werden sofort erkannt. Bestückung und Position sind im Deckel gut sichtbar eingelasert. Außerdem kann die Schaumstoffeinlage entnommen und in die Schublade des Werkstattwagens eingelegt werden.

Weblink
https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_zyklop_speed_knarre_1_4_8100_sa_sc_2.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Weblink
https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_zyklop_speed_knarre_1_4_8100_sa_sc_2.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de