

CATIA V5		Revision level Indice Aenderungsstand		Revision Record Désignation Beschreibung der Aenderung		Changed Modifié Geändert	Date Datum	Approved Approuvé Geprüft	Date Datum
Intended For Welded Screw Ø Pour Goujon Soudé à Filets Couchés Ø Aufnahme fuer Schweissbolzen Ø		Drawing Dessin Zeichnung	Part Pièce Solid						
-		1	-	Gewicht entfaellt; Laenge und Tol. geaend.		Bk	02.07.93		
		2	0	Zeichn. in V5 neu erst. Abbindefestigkeit und Buendel-Ø hinzu.		Villbrandt	15.05.07	Schiwek	15.05.07
Tensile Strength Force de Tenue Abbindefestigkeit 190N									
Hole Size Trou Ø Loch Ø									
Panel Thickness Epaisseur Support Blechdicke									
Bundle Ø Toron Ø Buendel Ø 68 mm									
Material Matière Werkstoff PA 12									
Tolerances Dimension without tolerances details to: Tolérances Cotes sans tolérances: Toleranzen Masse ohne Toleranzangaben nach:	The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANNTYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANNTYTON. La propriété de ce plan est réservée à la société HELLERMANNTYTON. Il est distribué à condition qu'il ne soit pas reproduit, communiqué ou révélé à une tierce partie, soit complètement ou en partie, sans le consentement de la société HELLERMANNTYTON.		Drawn Dessiné Par Gezeichnet Bk	28.06.93	Scale Echelle Mazstab 1:1	Project Number Numéro de projet Projektnummer NT 393-07			
			Approved Approuvé Par Geprüft		Title Titre Benennung Wiederoeffnungsbinder RT250 Releasable tie RT250				
			HellermannTyton			Drawing-No Plan-No Zeichnungs-Nr 14.1084			
PERFORMANCE SPECIFICATION AUSFUEHRUNG SPEZIFIKATION	Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.		Manchester Trappes Tornesch	Telephone: +44 (0) 161 945 4181 Facsimile: +44 (0) 161 947 2228 Téléphone: +33 (0) 1 30 13 80 00 Télécopie: +33 (0) 1 30 13 80 60 Telefon: +49 (0) 41 22 / 701 - 1 Telefax: +49 (0) 41 22 / 701 - 400		Format D.Size A4 Sheet Page Blatt 1 / 1			