

## Produktinformation

**03 02 180**

### Kombizange

DIN ISO 5746



- Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
- Mit Schneiden für weichen und harten Draht
- Lange Schneiden für dickere Kabel
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC
- Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

#### Allgemein

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Artikel-Nr. | 03 02 180                  |
| EAN         | 4003773023197              |
| Zange       | schwarz atramentiert       |
| Kopf        | poliert                    |
| Griffe      | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Gewicht     | 254 g                      |
| Abmessungen | 180 x 54 x 21 mm           |
| Norm        | DIN ISO 5746               |

#### Technische Attribute

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) | Ø 3,4 mm             |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)       | Ø 2,2 mm             |
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig             | Ø 12,0 mm            |
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig             | 16,0 mm <sup>2</sup> |

#### Klassifikation

|                |            |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4   | 21040301   |
| ETIM 6.0       | EC000836   |
| proficl@ss 6.0 | AAA967c005 |
| UNSPSC 13.1    | 27112139   |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



