

Produktinformation

03 06 160

Kombizange

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900

- Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
- Mit Schneiden für weichen und harten Draht
- Lange Schneiden für dickere Kabel
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC
- Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



⚡ 1000 V  

Allgemein

Artikel-Nr.	03 06 160
EAN	4003773021902
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Gewicht	228 g
Abmessungen	160 x 54 x 19 mm
Norm	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900

Technische Attribute

Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 3,1 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 2,0 mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	Ø 10,0 mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	16,0 mm ²
VDE-geprüft	Ja

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 6.0	EC000836
proficl@ss 6.0	AAA967c005
UNSPSC 13.1	27112139

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



