

Produktinformation

11 02 160

Abisolierzange

Mit Öffnungsfeder, universal

- Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm oder 10 mm² Leiterquerschnitt
- Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter
- Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet



MM



Allgemein

Artikel-Nr.	11 02 160
EAN	4003773023180
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	165 g
Abmessungen	160 x 72 x 54 mm

Technische Attribute

Form	0
Abisolierwerte Quadratmillimeter	10 mm²
Abisolierwerte (Durchmesser)	Ø 5,0 mm
AWG	7

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27111510

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

