

Produktinformation

13 05 160

Verdrahtungszange



- Die ideale Zange bei Verkabelungsarbeiten
- Zum Greifen und Biegen von Drähten
- Zum Schneiden von mittelhartem und hartem Draht
- Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC
- Mit Präzisions-Abisolierlöchern
- Zum Crimpen von Aderendhülsen
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Allgemein

Artikel-Nr.	13 05 160
EAN	4003773071426
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	148 g
Abmessungen	160 x 59 x 49 mm



Technische Attribute

Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 2,5
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 1,6
Abisolierwerte Quadratmillimeter	0,5 — 0,75 / 1,5 / 2,5 mm ²


Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27112148


Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten




Abisolieren Schneiden Crimpen 0,5 bis 2,5 mm² Greifen



Schneiden



Crimpen 0,5 bis 2,5 mm² Greifen



Greifen

