

Produktinformation

13 46 165

Abmantelungszange

IEC 60900 DIN EN 60900



1000 V

Vielseitig und komfortabel: ein echtes Allround-Talent in der Elektrik

- Multifunktional – Schneiden, Abmanteln und Abisolieren mit einer Zange
- Zum zeitsparenden Abmanteln und Abisolieren von runden Mantelleitungen und Feuchtraumkabeln (z. B. NYM-Kabel)
- Erleichterter Zugang vor allem bei tief liegenden Unterputzdosen durch schlanke Kopfform und optimal abgewinkelte Kabelmantelschneide
- Leicht und beschädigungsfrei Abmanteln dank Rundschneide mit Tiefenbegrenzung
- Universell einsetzbar: Präzisions-Abisolierlöcher für Leiter 0,75 - 1,5 und 2,5 mm²
- Mit Seitenschneider zum Schneiden von Leitern, Drähten, kleinen Schrauben und Nägeln
- Alle Schneiden zusätzlich induktiv auf ca. 61 HRC gehärtet: für hohe Verschleißfestigkeit
- 30 % geringeres Gewicht als vergleichbare Zangen
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



Allgemein

Artikel-Nr.	13 46 165
EAN	4003773079699
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Gewicht	210 g
Abmessungen	165 x 57 x 27 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900

Technische Attribute

Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 3,2
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 2,2
Abmantelungswerte (Durchmesser)	8 – 13 mm
Abisolierwerte Quadratmillimeter	0,75 — 1,5 mm ² / 2,5 mm ²
VDE-geprüft	Ja

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27111510

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

