

Produktinformation

26 12 200

Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)

DIN ISO 5745



- **Elastische Spitzen:** formstabil auch bei Verwindung
- Verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen
- Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- Mit Schneiden (Härte ca. 61 HRC) für weichen, mittelharten und harten Draht
- Gerade Backen
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Allgemein

Artikel-Nr.	26 12 200
EAN	4003773023142
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	201 g
Abmessungen	200 x 48 x 54 mm
Norm	DIN ISO 5745

Technische Attribute

Schneidwert mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 3,2 mm
Schneidwert harter Draht (Durchmesser)	Ø 2,2 mm
Backendicke (am Gelenk)	9,5 mm
Spitzenbreite	3,0 mm
Spitzendicke	2,5 mm
Backenlänge	73,0 mm
Kopfbreite	18 mm
Form	1

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	EAC420c044
UNSPSC 13.1	27112134

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

