

Produktinformation

41 24 225

Gripzange



- Halten Rund-, Profil- und Flachmaterial sicher fest
- Hoch belastbar
- Mit Stellschraube und Lösehebel
- Einhandbedienung
- Hoher Spanndruck durch Kniehebelübersetzung
- Zangenkörper: Walzstahl, hochfest
- Greifbacken: Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet



Allgemein

Artikel-Nr.	41 24 225
EAN	4003773023487
Zange	glanzverzinkt
Gewicht	504 g
Abmessungen	225 x 67 x 18 mm

Technische Attribute

Form	2
Spannkapazität rund	25 mm
Spannkapazität 4-kant	16 mm
Spannkapazität 6-kant	30 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002148
ETIM 6.0	EC002148
proficl@ss 6.0	AAC427c004
UNSPSC 13.1	27112115

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

