

Produktinformation

42 14 280

Schweiß-Gripzange

- Zum Klemmen, Spannen und Halten von diversen Profilen
- Hoch belastbar
- Mit Stellschraube und Lösehebel
- Einhandbedienung
- Hoher Spanndruck durch Kniehebelübersetzung
- Zangenkörper: Walzstahl, hochfest



Allgemein

Artikel-Nr.	42 14 280
EAN	4003773022206
Zange	glanzverzinkt
Gewicht	917 g
Abmessungen	280 x 70 x 80 mm

Technische Attribute

Spannkapazität rund	30 – 65 mm
Spannkapazität 4-kant	50 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002148
ETIM 6.0	EC002148
proficl@ss 6.0	AAC427c004
UNSPSC 13.1	27112115

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



