

Produktinformation

44 10 J5

Sicherungsringzange

Für Innenringe in Bohrungen

- Mit lösbarem Sperrmechanismus
- Mit auswechselbaren Spitzen
- Schwarz pulverbeschichtet
- Gerade Spitzen
- DIN 5256 C; gerade Spitzen
- Zangenkörper: Walzstahl, hochfest
- Spitzen: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet



Allgemein

Artikel-Nr.	44 10 J5
EAN	4003773024910
Zange	schwarz pulverbeschichtet
Gewicht	1.738 g
Abmessungen	570 x 106 x 17 mm

Technische Attribute

Form	1
Kapazität für Bohrungsdurchmesser	Ø 122 – 300 mm
Spitzen (Durchmesser)	Ø 3,5 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002228
ETIM 6.0	EC002228
proficl@ss 6.0	AAC470c002
UNSPSC 13.1	27112140

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten