

Produktinformation

44 31 J32

Sicherungsringzange

Für Innenringe in Bohrungen

45° gewinkelt

- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen
- In Anlehnung an DIN 5256 C und DIN 5256 D, aber 45° gewinkelt
- Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet



○/45°

Allgemein

Artikel-Nr.	44 31 J32
EAN	4003773066972
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	208 g
Abmessungen	225 x 82 x 49 mm

Technische Attribute

Form	3
Kapazität für Bohrungsdurchmesser	Ø 40 – 100 mm
Spitzen (Durchmesser)	Ø 2,3 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002228
ETIM 6.0	EC002228
proficl@ss 6.0	AAC470c002
UNSPSC 13.1	27112140

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten