

Produktinformation

46 21 A31

Sicherungsringzange

Für Außenringe auf Wellen

DIN 5254 B

- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen
- Gewinkelte Spitzen
- DIN 5254 B; 90° gewinkelte Spitzen
- Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet



MM $\angle 90^\circ$

Allgemein

Artikel-Nr.	46 21 A31
EAN	4003773033981
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	219 g
Abmessungen	200 x 38 x 16 mm
Norm	DIN 5254 B

Technische Attribute

Form	2
Kapazität für Wellendurchmesser	Ø 40 – 100 mm
Spitzen (Durchmesser)	Ø 2,3 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002228
ETIM 6.0	EC002228
proficl@ss 6.0	AAC470c002
UNSPSC 13.1	27112140

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten