

Produktinformation

71 72 760

Bolzenschneider



Für harte Materialien bis 48 HRC

- Schneidleistung bis 48 HRC Härte
- Robuste Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC
- Angeschmiedeter Anschlag mit komfortablem Dämpfer
- Gute Zugänglichkeit durch sehr flachen Kopf- und Gelenkbereich
- Schenkel ergonomisch abgewinkelt für ermüdungsarmes Arbeiten
- Robuste und sehr griffige zweifarbig Mehrkomponenten-Hüllen
- Präzises Einstellen (12fach) und Nachstellen durch Exzentrerschrauben
- Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
- Verschraubter Messerkopf, auswechselbar
- Gelenk: Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet
- Schenkel: Stahl-Rohr, pulverbeschichtet
- Messer: Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



Allgemein	
Artikel-Nr.	71 72 760
EAN	4003773066774
Kopf	grau atramentiert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	4.300 g
Abmessungen	760 x 154 x 40 mm
Technische Attribute	
HRC 19	Ø 11 mm
HRC 48	Ø 8 mm
HRC 40	Ø 9 mm
Schneidenlänge mm	36,5 mm
Kopfdicke	42 mm
Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC002689
ETIM 6.0	EC002689
proficl@ss 6.0	AAC440c002
UNSPSC 13.1	27111512

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

