

Produktinformation

74 06 200

Kraft-Seitenschneider

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900

- Für härteste, dauerhafte Beanspruchung
- Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
- Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, (Schneidenhärte ca. 64 HRC) für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



⚡ 1000V 



Allgemein

Artikel-Nr.	74 06 200
EAN	4003773033820
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Gewicht	308 g
Abmessungen	200 x 65 x 26 mm
Norm	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900

Technische Attribute

Form	0
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 4,2 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 3,0 mm
Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser)	Ø 2,5 mm
VDE-geprüft	Ja

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112114

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten