Produktinformation

85 51 180 A

Federbandschellenzange

- Drehbare, universelle Greifeinsätze für den sicheren Griff der Schellen in jeder Position
- Greifeinsätze auch unter Last drehbar
- Extrem gute Hebelübersetzung mit der Schellen einfach, mit niedrigem Kraftaufwand leicht und sicher geöffnet werden
- Schlanker Kopf; geringe Kopfbreite, drehbare Greifeinsätze: ein ideales Werkzeug gerade unter beengten Verhältnissen
- Zusatzfunktion: Schläuche schonend lösen durch gezahntes Greifmaul
- Einsetzbar für Standard-, Raumspar- und Drahtschellen sowie Federbandringe bis zu 50 mm Nenngröße
- Mehr als 30 mm Spannweg
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

Allgemein	
Artikel-Nr.	85 51 180 A
EAN	4003773081159
Zange	grau atramentiert
Griffe	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Gewicht	190 g
Abmessungen	180 x 51 x 20 mm

Technische Attribute	
Kapazität	Ø max. 50 mm
Einstellpositionen	15

Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27112112

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Zusatzfunktion: Schläuche schonend lösen durch gezahntes Greifmaul