

Produktinformation

87 01 560

KNIPEX Cobra® XXL

Rohr- und Wasserpumpenzange



- Größere Greifweite aber viel geringeres Gewicht als vergleichbare Rohrzanzen
- Schnelle Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück, kein unbeabsichtigtes Durchrutschen des Gelenks
- Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Allgemein

Artikel-Nr.	87 01 560
EAN	4003773044321
Zange	grau atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	2.780 g
Abmessungen	560 x 111 x 25 mm

Technische Attribute

Einstellpositionen	20
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll)	Ø 4 1/2 Zoll
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	120 mm
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 115 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27112112

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten