

## Produktinformation

**87 26 250**

### KNIPEX Cobra® VDE

Hightech-Wasserpumpenzange, isoliert

DIN ISO 8976 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 



- Einstellung durch Anschieben direkt ans Werkstück: schnelle, sichere und bequeme Handhabung
- Feinverstellung: ermöglicht optimale Anpassung an verschiedenste Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung
- Guter Zugang zum Werkstück durch schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

## Allgemein

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Artikel-Nr. | 87 26 250                                        |
| EAN         | 4003773071495                                    |
| Zange       | verchromt                                        |
| Kopf        | verchromt                                        |
| Griffe      | isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft |
| Gewicht     | 340 g                                            |
| Abmessungen | 250 x 59 x 35 mm                                 |
| Norm        | DIN ISO 8976 DIN EN 60900 IEC 60900              |

## Technische Attribute

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Einstellpositionen                         | 24       |
| Kapazität für Rohre (Durchmesser)          | Ø 2 Zoll |
| Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm) | 46 mm    |
| Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser)     | Ø 50 mm  |
| VDE-geprüft                                | Ja       |

## Klassifikation

|                |            |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4   | 21040301   |
| ETIM 5.0       | EC000164   |
| ETIM 6.0       | EC000164   |
| proficl@ss 6.0 | AAA936c004 |
| UNSPSC 13.1    | 27112112   |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Zange einfach zuschieben!



Schnelleinstellung am Werkstück ohne Druckknopfbetätigung

