

Produktinformation

90 59 280

Ersatzmesser für 90 55 280



- Zum Schneiden von Eisen-, Kupfer- oder Aluminium-Blech bis max. 1,2 mm Dicke, Kunststoff bis max. 2,0 mm Dicke
- Schneiden der Materialien ohne Verformung
- Saubere Schnittkanten, keine Nacharbeit am geschnittenen Profil
- Mit Spanbrecher
- Leichte Handhabung
- Schnittbreite: 2,7 mm
- Werkzeugkörper: Spezial-Werkzeugstahl, gewalzt, ölgehärtet
- Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet, auswechselbar

Allgemein

Artikel-Nr.	90 59 280
EAN	4003773027355
Gewicht	16 g

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC002149
ETIM 6.0	EC002149
proficl@ss 6.0	AAC441c002
UNSPSC 13.1	27111501

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten