

Produktinformation

95 05 165

Kabelschere

Griffe mit Kunststoff umspritzt



- Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet
- Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff
- Kein Quetschen, geringe Verformung des Kabels
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Nachstellbares Schraubgelenk
- Zum Schneiden von Kabeln Ø 10 mm / 24 mm²
- Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke
- Schneiden aus rostfreiem Stahl
- In Öl gehärtet und angelassen
- Scherenkörper: Chirurgiestahl, rostfrei, luftgehärtet
- Griffe: Kunststoff, schlagfest

MM

Allgemein

Artikel-Nr.	95 05 165
EAN	4003773019596
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff umspritzt
Gewicht	111 g
Abmessungen	165 x 92 x 16 mm

Technische Attribute

Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	24 mm ²
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	Ø 10 mm
AWG	3

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040601
ETIM 5.0	EC000142
ETIM 6.0	EC000142
proficl@ss 6.0	EAD256c001
UNSPSC 13.1	23241616

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten