

Produktinformation

97 49 09

- Anwendung: isolierte + unisolierte Aderendhülsen 10 / 16 / 25 mm²

Crimpeinsatz

Für Aderendhülsen



Allgemein

Artikel-Nr.	97 49 09
EAN	4003773030881
Gewicht	50 g

Technische Attribute

Nennmaß	10 / 16 / 25 mm ²
Anwendung	isolierte + unisolierte Aderendhülsen
Kapazität Quadratmillimeter	10 / 16 / 25 mm ²
Anzahl der Nester	3
AWG	7 / 5 / 3

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112820

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten