Produktinformation

97 51 10

Crimpzange für Westernstecker

- Profiwerkzeug zum Schneiden und Abmanteln von flachem, nicht abgeschirmtem Telefonkabel
- Zum Verpressen von 6- und 8-poligen Westernsteckern Typ RJ 11/12 (9,65 mm breit) und Typ RJ 45 (11,68 mm breit)
- Exakter Crimpvorgang durch Parallelcrimp
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
- Mit Längenabschneider und Abmantelungsmesser für Flachkabel 6 und 12 mm Länge
- Mit zusätzlicher Abisolier-Funktion für Rundkabel
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet

Allgemein	
Artikel-Nr.	97 51 10
EAN	4003773043171
Zange	brüniert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	340 g
Abmessungen	190 x 70 x 25 mm

Technische Attribute	
Kapazität	RJ 11/12 (6-polig) 9,65 mm RJ 45 (8-polig) 11,68 mm
Anzahl der Nester	2
Anwendungsbereich	Westernstecker

Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

8P 6P
KNIPEX
97 51 10

8P 6P
KNIPEX
97 51 10

KNIPEX
97 51 10
8P 6P

KNIPEX
97 51 10
8P 6P

KNIPEX
97 51 10
8P 6P